

NEW パーソナル電子天びん

EJ-B

Series



ワイドセレクション... 1mg ~ 6kg・14モデル



NEW パーソナル電子天びん

ワイドセレクション... 1mg~6kg・14モデル

EJ-B

選べる

豊富なラインナップ

1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで
ひょう量120g~6100g、最小表示1mg~0.1gの14機種。
ご用途に応じ、最適な機種をお選びいただけます。

高分解能モデル

EJ-123B/1202B(分解能 1/120,000)
EJ-303B/3002B(分解能 1/310,000)

インタフェース (別売)

目的に合わせたインタフェースを選択

PCへの接続 : クイックUSB※1
計測機器への接続 : RS-232C
LANへの接続 : イーサネット※2

※1 市販のUSBケーブルABタイプが必要です。

※2 イーサネット・コンバータ(AD-8526)の使用には、RS-232C出力(EJ-03JA)が必要です。

電源

フィールドでの使用など、電源がとれない場所でも

付属のACアダプタの他に、
乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能です。

コンパレータ表示

選別作業に便利

コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/
「少ない(LO)/ちょうど(OK)/多い(HI)」が
仕分けられます。

※ EJ-123B/303B/1202B/3002Bはコンパレータ表示機能はありません。

選べる測定モード

重さ、個数、パーセント、カラット、もんめ

重さの計量に: **g**(グラム)モード

細かい部品の個数カウントに: **pcs**(個数)モード

ある目的量までの投入計量に: **%**モード

宝石の計量に: **ct**(カラット)モード※

真珠の計量に: **mom**(もんめ)モード※

※ EJ-123B/303B/1202B/3002Bのみ

EJ-123B



EJ-120B



EJ-1202B



EJ-1500B



プラスチック風防

(別売: EJ-11JA)

精度の高い計量に

(※ EJ-123B/303Bには標準付属)



ステンレス製計量皿

《 SUS304 》

錆びや汚れに強く、外せるので洗浄にも便利



運べる

キャリングケース

持ち運びに便利

※ EJ-123B/303B/1202B/3002Bは使用できません。
(別売: EJ-12JA)




しまえる

4台まで積み重ねて 収納可能

(※ EJ-123B/303B/1202B/3002Bは除く)

複数の保管に



見やすい

バックライト付大型液晶表示

(文字高約16mm)



バックライトON



バックライトOFF

※ バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、
オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能

仕様

モデル		EJ-123B		EJ-303B		EJ-1202B		EJ-3002B	
ひょう量		120g		310g		1200g		3100g	
最小表示		0.001g						0.01g	
再現性(標準偏差)		0.003g						0.03g	
直線性		±0.003g						±0.03g	
感度ドリフト		±20ppm/℃(10℃～30℃)							
表示単位		g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット:宝石用)、mom(もんめ:真珠用)							
個数モード	最大計測数	120,000個		310,000個		120,000個		310,000個	
	計数可能最小単位質量	0.001g						0.01g	
	サンプル数	5、10、25、50または100個							
パーセントモード	100%登録最小質量	0.1g						1g	
	パーセント最小表示	0.01%							
カラット	ひょう量	600ct		1550ct		6000ct		15500ct	
	最小表示	0.005ct						0.05ct	
もんめ	ひょう量	32mom		82.6665mom		320mom		826.665mom	
	最小表示	0.0005mom						0.005mom	
表示		7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)							
表示書き換え時間		10回/秒							
動作温度湿度範囲		10℃～30℃、85% R.H.以下(結露しないこと)							
電源		ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266)、または、乾電池(単三×4個)							
電池動作時間		約80時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)							
計量皿寸法		φ110mm				140(W)×127(D)mm			
本体質量		1160g				1490g			
標準価格(税抜)		¥49,800		¥51,800		¥49,800		¥51,600	
JANコード		4981046131308		4981046131315		4981046135221		4981046135238	
注文コード		EJ123B-JA		EJ303B-JA		EJ1202B-JA		EJ3002B-JA	

モデル	EJ-120B		EJ-200B		EJ-300B		EJ-410B		EJ-610B	
ひょう量	120g		210g		310g		410g		610g	
最小表示					0.01g					
再現性(標準偏差)					0.01g					
直線性	±0.01g				±0.02g				±0.03g	
感度ドリフト	±20ppm/℃(10℃～30℃)									
表示単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)									
個数モード	最大計測数	12,000個	21,000個	31,000個	41,000個	61,000個				
	計数可能最小単位質量	0.01g								
	サンプル数	5、10、25、50または100個								
パーセントモード	100%登録最小質量	1g								
	パーセント最小表示	0.1%								
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)									
表示書き換え時間	10回/秒									
動作温湿度範囲	-10℃～40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)									
電源	ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266) 、または、乾電池(単三×4個)									
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)									
計量皿寸法	φ110mm									
本体質量	850g				870g					
標準価格(税抜)	¥29,800		¥30,800		¥31,800		¥35,800		¥45,800	
JANコード	4981046131209		4981046131216		4981046131223		4981046131230		4981046131247	
注文コード	EJ120B-JA		EJ200B-JA		EJ300B-JA		EJ410B-JA		EJ610B-JA	

モデル	EJ-1500B		EJ-2000B		EJ-3000B		EJ-4100B		EJ-6100B		
ひょう量	1500g		2100g		3100g		4100g		6100g		
最小表示	0.1g										
再現性(標準偏差)	0.1g										
直線性	±0.1g				±0.2g				±0.3g		
感度ドリフト	±20ppm/℃(10℃～30℃)										
表示単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)										
個数モード	最大計測数	15,000個		21,000個		31,000個		41,000個		61,000個	
	計数可能最小単位質量	0.1g									
	サンプル数	5、10、25、50または100個									
パーセントモード	100%登録最小質量	10g									
	パーセント最小表示	0.1%									
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)										
表示書き換え時間	10回/秒										
動作温湿度範囲	-10℃～40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)										
電源	ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266) 、または、乾電池(単三×4個)										
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)										
計量皿寸法	140(W)×127(D)mm										
本体質量	970g					1070g					
標準価格(税抜)	¥29,800		¥30,800		¥31,800		¥33,800		¥41,800		
JANコード	4981046131254		4981046131261		4981046131278		4981046131285		4981046131292		
注文コード	EJ120B-JA		EJ200B-JA		EJ300B-JA		EJ410B-JA		EJ610B-JA		

計量皿の材質=SUS304

別売品

EJ-02JA*1	USBインタフェース<クイックUSB>	¥8,000(税抜)	AD-8127*2	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
EJ-03JA*1	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)	AD-8526*2	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
EJ-07JA	床下計量金具 (EJ-3000B/4100B/6100B用)	¥4,000(税抜)	AD-8529PC-W	Bluetooth®コンバータ (PCとの接続用)	¥26,000(税抜)
EJ-08JA	床下計量金具 (EJ-1500B/2000B用)	¥3,000(税抜)	AD-8529PR-W	Bluetooth®コンバータ (プリンタとの接続用)	¥26,000(税抜)
EJ-11JA	風防 (EJ-123B/303Bには標準付属)	¥5,000(税抜)	AD-8920A*2	外部表示器	¥12,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース		AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
	(EJ-123B/303B/1202B/3002Bを除く)	¥8,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-1687*2	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ (標準付属品)	¥4,500(税抜)
AD-1688*2	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-TB266	ACアダプタ	¥4,500(税抜)

*1 EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。
*2 AD-1687、AD-1688、AD-8121B、AD-8127、AD-8526、AD-8529、AD-8920Aを使用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。
※ EJ-02JAは市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。



EJ-02JA

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

安全上のご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ● 本カタログの内容は 2018年1月 現在のものです。

*EJ-B-ADJC-03-PR3-18100GP